

ViewSonic VA2715-2K-MHD - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ViewSonic VA2715-2K-MHD - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VA2715-2K-MHD-EU
 EAN: 0766907014662

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic VA2715-2K-MHD - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 20.5 cm x 45.6 cm
Gewicht	3.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, ICES-003, NOM, CB, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, DisplayPort 1.2, CE/EMC, VESA TMDS, Mexico Energy label, UKCA

