



Medisana PM 100 - 58 mm - 34 mm -  
35 mm - 53 g - AAA - 5 - 40 °C

Pulsoximeter PM 100

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Medisana
Hersteller Art. Nr.	79455
EAN/UPC	4015588794551

## Marketing

Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz

- Batteriestandsanzeige
- Messwertdarstellung auf zweifarbigem OLED-Display
- Mit Trageschleife
- Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 10 regelbare Helligkeitsstufen
- 6 unterschiedliche Ansichtsdarstellungen
- Zertifiziertes Medizinprodukt (Zertifiziert nach MDD Medizinprodukterichtlinie)
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)

## Ausführliche Details

Allgemein	
Höhe	35 mm
Breite	58 mm
Tiefe	34 mm
Akku-/Batterietyp	AAA
Produktfarbe	Silver,White

## Ausführliche Details

Technische Details	
Messungstyp	Finger
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	53 g
Höhe	35 mm
Breite	58 mm

Tiefe 34 mm

**Betriebsbedingungen**

Temperaturbereich in Betrieb 5 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 55 °C

**Energie**

Anzahl unterstützter Batterien 2

Akku-/Batterietyp AAA

**Design**

Produktfarbe Silver,White

**Bildschirm**

Eingebaute Anzeige Ja