



## Medisana AH 661 - 75 W - AC - 220 - 240 V - 50 - 60 Hz - 185 mm - 185 mm

3500 ml - 75 W - 1.1 kg

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Medisana
Hersteller Art. Nr.	60052
EAN/UPC	4015588600524

### Marketing

Medisana AH 661. Leistung: 75 W, Stromversorgung: AC, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V. Breite: 185 mm, Tiefe: 185 mm, Höhe: 281 mm. Produktfarbe: Weiß

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Höhe	281 mm
Breite	185 mm
Tiefe	185 mm
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Stromversorgung	AC
Leistung	75 W
Produktfarbe	Weiß

### Ausführliche Details

#### Technische Details

Fassungsvermögen Wassertank	3,5 l
Luftreinigungskapazität	Ja
Operationszeit	14 h
Verdampfungstechnologie	Ultraschall

#### Gewicht & Abmessungen

Gewicht	1,1 kg
Höhe	281 mm
Breite	185 mm

Tiefe 185 mm

**Energie**

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

AC Eingangsspannung 220 - 240 V

Stromversorgung AC

Leistung 75 W

**Farbe**

Produktfarbe Weiß