

DIGITUS DVI-Anschlusskabel

AK-320100-030-S
EAN 4016032298236



DVI Anschlusskabel, DVI(18+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Single Link, sw

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

HD-Ready, Single Link

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- AWG: 30
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Sortiment: DVI Kabel
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 3 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	10,00	38,00	30,00	32,00	36.480,00
Innen-VPE	10	2,50	48,00	45,00	7,00	15.120,00
Einzel-VPE	1	0,25	25,00	17,00	4,00	1.700,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,22	23,00	16,00	3,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



