

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

HRVATSKI



FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Ovaj uređaj je napravljen samo za podrezivanje ljudske kose i brade. Bilo kakva druga uporaba je izričito zabranjena.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Nikada ne koristite uređaj ako glava za rezanje ili strujni adapter pokazuju bilo kakve znakove oštećenja.
- Koristite uređaj samo s dostavljenim dijelovima i strujnim adapterom.
- Pažnja! Uvijek držite adapter napajanja suhim.
- Kad se uređaj puni, ni u kojem slučaju ne smije doći u kontakt s vodom ili bilo kojem drugom tekućinom.

- Nemojte potpuno uranjati uređaj u vodu.
- Nakon punjenja, uvijek isključujte kabel iz utičnice i isključite adapter napajanja iz zidne utičnice.
- Pazite da vam uređaj ne padne.
- Da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja, spriječite njegovo pritiskanje, presavijanje ili trljanje o oštре rubove. Držite kabel napajanja podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Nikada ne stavljajte uređaj, dodatke ili adapter napajanja na ili blizu toplih površina.
- Pazite da napon napajanja na tipskoj pločici odgovara vašem lokalnom napajanju.
- Držite uređaj podalje od dosega djece.

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti sljedeće osobe, uključujući djecu: one s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te one bez iskustva i znanja. To se ne odnosi na zadnjenevedene, ako su podučene o uporabi uređaja ili ga koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca uvjek trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji uređaja za šišanje kose i brade MC 6040.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače. Također veliku pažnju pridajemo učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina. Za budućnost vrijednu življenja. Zbog dobrog razloga. Grundig.

Posebne značajke

Vaš uredaj za šišanje kose i brade je napravljen za šišanje i oblikovanje vaše kose i brade na najlakši način i bez iritacije.

- Prilagođava se na 21 položaj s 2 podesiva češlja koji postavljaju duljinu kose između 1.5 mm i 41 mm (1.5 mm bez češlja)
- Oštrica od keramike i nehrđajućeg čelika

Kontrolne tipke

Pogledajte slike na stranici br. 2.

- A** Glava za rezanje - oštrica od keramike/nehrđajućeg čelika
- B** Sklopka za uključivanje/isključivanje
- C** Plava dioda za oznaku punjenja
- D** Stalak za punjenje

Dodaci

- E** Podesivi češalj 1
- F** Oznaka duljine rezanja
- G** Polugica češlja
- H** Podesivi češalj 2
- I** Strujni adapter
- J** Utikač za punjenje
- K** Četka za čišćenje
- L** Ulije

Rad s punjivom baterijom

Kad radite s uređajem s ugrađenom hibridnom nikal-metalnom baterijom, za punjenje koristite samo dostavljeni adapter napajanja.


Provjerite da napon naveden na tipskoj pločici adaptera napajanja odgovara vašem lokalnom napajanju.

Adapter napajanja ima automatski transformator od 100 - 240 V~, 50/60 Hz koji radi bilo gdje u svijetu. To mu omogućava da se prilagodi na sve međunarodne napone izmjenične struje.

- 1** Pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje **B** da isključite uređaj.
- 2** Umetnите utikač za punjenje **J** u utičnicu uređaja a adapter napajanja **I** u zidnu utičnicu.

Napomena

- Utor na utikaču napajanja **J** mora odgovarati udubljenju na utikaču uređaja.




- Dioda za označavanje punjenja **C** zasvjetli plavo.
 - Kad je uređaj napunjen do kraja, dioda oznake punjenja **C** se isključuje.
- 3** Povucite utikač napajanja **J** iz utikača uređaja a adapter napajanja **I** iz zidne utičnice.

Uporaba stalka za punjenje

- 1 Pritisnite sklopku za **B** uključivanje/isključivanje da isključite uređaj.
- 2 Umetnите utikač napajanja **J** u utičnicu na stražnjoj strani stalka za punjenje **D**.

Napomena

- Utor na utikaču napajanja **J** mora odgovarati udubljenju **D** na utikaču stalka za punjenje.



- 3 Uključite kabel napajanja u zidnu utičnicu. Stavite uređaj na stalak za punjenje **D**.
 - Dioda za označavanje punjenja **C** zasvjetli plavo.
 - Kad je uređaj napunjen do kraja, dioda oznake punjenja **C** se isključuje.

- 4 Izvucite kabel napajanja iz zidne utičnice.

- 5 Skinite uređaj sa stalka za punjenje **D**.

Napomene

- Prije prve uporabe ili ako niste dugo koristili uređaj, napunite baterije do kraja (oko 14 sati). Vrijeme za punjenje nakon toga je približno 10 sati.
- Ovaj uređaj je napravljen za punjenje i bespriječoran rad između 15 °C i 40 °C.
- Ako uključite uređaj dok se puni, punjenje će biti prekinuto.
- Kad je napunjen do kraja, uređaj radi oko 45 minuta. Savjetujemo da ne punite baterije nakon svake uporabe. Općenito, trebate puniti baterije samo kad se isprazne do kraja. To povećava njihov vijek trajanja.

Rad s adapterom napajanja

Provjerite da napon naveden na tipskoj pločici adaptéra napajanja odgovara vašem lokalnom napajanju.

Jedini način za isključivanje napajanja uređaja je isključivanje strujnog adaptéra s napajanja.

- 1 Umetnите utikač za punjenje **J** u utičnicu uređaja a adapter napajanja **I** u zidnu utičnicu.

Napomena

- Utor na utikaču napajanja J mora odgovarati udubljenju na utikaču uređaja.
 - Uredaj je sada spremam za rad.

Pažnja

- Kad ste u kupaonici ili pored vodovoda, koristite uređaj samo kad radi na baterije; nikada ne radite s njim kad je na napajanju.

Napomene

- Duljina za podrezivanje bez sustava za češljjanje je 1,5 mm.
- Podrezivanje bez češlja je -savršeno za trodnevnu bradu.
- Širina glave za rezanje je 40 mm.

Postavljanje duljine za podrezivanje

Podesivi češalj 1 **E** i češalj 2 **H** omogućavaju uređaju podešavanje u 20 različitih duljinai:


Podesivi češalj 1 **E**

Položaj 1	2 mm
Položaj 2	4 mm
Položaj 3	6 mm
Položaj 4	8 mm
Položaj 5	10 mm
Položaj 6	12 mm
Položaj 7	14 mm
Položaj 8	16 mm
Položaj 9	18 mm
Položaj 10	21 mm


Podesivi češalj 2 **H**

Položaj 1	22 mm
Položaj 2	24 mm
Položaj 3	26 mm
Položaj 4	28 mm
Položaj 5	30 mm
Položaj 6	32 mm
Položaj 7	34 mm
Položaj 8	36 mm
Položaj 9	38 mm
Položaj 10	41 mm

- 1 Povucite the podesivi češalj 1 **E** ili the podesivi češalj 2 **H** preko glave za rezanje **A**. Pazite da su nabori na podesivim češljevima pravilno umetnuti u utore na bočnim stranama uređaja.



- 2 Podesite duljinu za podrezivanje pritiskom na polugicu češlja **G** prema naprijed ili nazad u željeni položaj. Pazite da podesivi češalj 1 **E** ili podesivi češali 2 **H** sjednu na mjesto.
- Oznaka položaja **F** pokazuje podešeni položaj duljine.



- 3 Nakon uporabe, uklonite podesivi češalj 1 **E** ili podesivi češali 2 **H** s uređaja.

Podrezivanje kose

Pobrinite se da je kosa čista i potpuno suha.

Stavite ručnik oko vrata i ramena osobe čiju kosu šišate. Pazite da ta osoba sjedi tako da je njegova/njezina glava približno u razini vaših očiju. Prije podrezivanja, očešljajte kosu tako da pada prirodno i da vidite u kojem smjeru raste.

- 1** Podesite duljinu podrezivanja gledajući u dio "Priprema".
- 2** Pritisnite sklopku za **B** uključivanje/isključivanje da uključite uređaj.
- Uređaj se uključuje.
- 3** Stavite glavu za rezanje **A** na glavu osobe koju šišate.
- 4** Pomaknite glavu za rezanje **A** u suprotnom smjeru od rasta dlake. Samo malo pritisnite kad šišate sporim, nježnim pokretima.
- 5** Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje **B**.

Korisni savjeti

- Držite uređaj opušteno i ugodno.

- Uvijek režite u suprotnom smjeru od rasta dlake.
- Dok režete, redovito pravite pauzu. Uvijek možete popraviti, ali ne kad je kosa već ošišana.
- Kod prve uporabe, režite samo malu količinu. Ovo je jedini način da se naviknete na razne položaje.
- Nastavite češljati kosu. Tražite samo kosu koja je preduga i iščešljajte odrezano.

Podrezivanje brade

- 1** Podesite duljinu podrezivanja gledajući u dio "Priprema".
- 2** Pritisnite sklopku za **B** uključivanje/isključivanje da uključite uređaj.
- Uređaj se uključuje.
- 3** Stavite glavu za rezanje **A** na bradu.
- 4** Pomaknite glavu za rezanje **A** u suprotnom smjeru od rasta dlake. Samo malo pritisnite kad šišate sporim, nježnim pokretima.
- 5** Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje **B**.

Napomene


- Ako uređaj tijekom uporabe blokira gusta dlaka, isključite ga. Ako radi na napajanju, isključite iz utičnice. Izvadite podesivi češalj i očistite glavu za rezanje dostavljenom četkom. Očistite uređaj kako je opisano u dijelu "Čišćenje i održavanje".
- Za podrezane konture, uklonite podesivi češalj 1  ili podesivi češalj 2 . Koristite uređaj bez češljeva (duljina rezanja je 1.5 mm).

Opće informacije


Uredaj se mora redovito čistiti tako da možete nastaviti uživati u vrhunskom radu i optimalnim rezultatima.

Čišćenje

- 1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje **B** da isključite uređaj i isključite adapter napajanja ako radi na napajanju.
- 2 Uklonite podesivi češalj 1 **E** ili podesivi češalj 2 **H** s uređaja. Očistite glavu za rezanje **A** pomoću dostavljene četke za čišćenje **K**.
- 3 Skinite glavu za rezanje **A** gurajući oštricu prema van. Očistite glavu za rezanje **A** i šupljinu na uređaju pomoću dostavljene četke za čišćenje **K**.



- 4 Umetnute glavu za rezanje **A** tako da prvo stavite zubac u šupljinu i pritiskate glavu za rezanje dok ne sjedne na svoje mjesto.



Napomene

- Nikada ne koristite vodu ili bilo koju drugu tekućinu za čišćenje uređaja. Koristite samo dostavljenu četku za čišćenje.
- Možete isprati glavu za rezanje i dva podesiva češlja vodom, ali prvo ih morate izvaditi iz uređaja.
- Uklonite odrezane dlake nakon svake uporabe.
- Glava za rezanje se obično ne treba podmazivati. Ako želite očuvati izvorni stanje glave za rezanje što je dulje moguće, dobro je podmazivati je u redovitim intervalima (dostavljenim uljem **L**).

Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

Pazite da je isključen i da je potpuno suh.

Držite ga na hladnom, suhom mjestu.

Pazite da se uređaj nalazi izvan doseg djece.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlažite ovaj uređaj i ugrađenu punjivu bateriju s normalnim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Raspitajte se o odlagalištima u vašoj općini.

Pomožite zaštiti okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen
s europskim direktivama
2004/108/EC, 2006/95/EC i
2009/125/EC.

Napajanje

Strujni adapter: HC-11-036100EU

Ulaz: 100–240 V~; 50/60 Hz

Izlaz: 3.6 V DC 1000 mA

Baterije: Nikal metal hibrid Ni-MH



Dizajn i specifikacije su podložni
promjenu bez prethodne obavijesti.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG