

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

| ANGABEN                                                                               |                            | Wert             | Einheit         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                             |                            | FUJITSU          |                 |
| 2. Modellkennung                                                                      |                            | B24-9 TS         |                 |
| 3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)                            |                            | D                |                 |
| 4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)                  |                            | 14,6             | W               |
| 5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)                               |                            | Nicht zutreffend |                 |
| 6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)                     |                            | Nicht zutreffend | W               |
| 7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                   |                            | 0,1              | W               |
| 8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                          |                            | 0,2              | W               |
| 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb                               |                            | Nicht zutreffend | W               |
| 10. Art des elektronischen Displays                                                   |                            | Monitor          |                 |
| 11. Seitenverhältnis                                                                  |                            | 16 : 9           |                 |
| 12. Bildschirmauflösung (Pixel)                                                       |                            | 1 920 x 1 080    | Pixel           |
| 13. Bildschirmdiagonale                                                               |                            | 60,5             | cm              |
| 14. Bildschirmdiagonale                                                               |                            | 24               | Zoll            |
| 15. Sichtbare Bildschirmfläche                                                        |                            | 1 562,5          | cm <sup>2</sup> |
| 16. Verwendete Panel-Technologie                                                      |                            | LED LCD          |                 |
| 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden                                  |                            | Nein             |                 |
| 18. Spracherkennungssensor vorhanden                                                  |                            | Nein             |                 |
| 19. Anwesenheitssensor vorhanden                                                      |                            | Nein             |                 |
| 20. Bildwiederholfrequenz                                                             |                            | 60               | Hz              |
| 21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):             |                            | 31 12 2029       |                 |
| 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)                       |                            | 31 12 2028       |                 |
| 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)                                 |                            | 31 12 2024       |                 |
| 24. Art der Stromversorgung (Netzteil):                                               |                            | Intern           |                 |
| i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)                   | Name der Norm              | -                |                 |
|                                                                                       | Eingangsspannung           | -                | V               |
|                                                                                       | Ausgangsspannung           | -                | V               |
| ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) | Name der Norm              | -                |                 |
|                                                                                       | Benötigte Ausgangsspannung | -                | V               |
|                                                                                       | Benötigte Stromstärke      | -                | A               |
|                                                                                       | Benötigte Stromfrequenz    | -                | Hz              |