

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** DOMO

**Anschrift des Lieferanten:** Domo-elektro, Dompel 9, 2200 Herentals Antwerpen, BE

**Modellkennung:** DO91136

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
----------------------	------	---------	-------------

Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja
-------------------	------	--------------------	----

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	845	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	133	
	Breite	560			
	Tiefe	598			
EEL	64	Energieeffizienzklasse	C		
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	37	Luftschallemissionsklasse	C		
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	58	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43		
Winterschaltung	Nein				

**Fachparameter:**

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	133,0	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
<b>Lichtquellenparameter:</b>					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			G		
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate					
<b>Weitere Angaben:</b>					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://www.domo-elektro.be/">https://www.domo-elektro.be/</a>					

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/08/2024.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2056644

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2056644>

**Lieferant:** Linea 2000 BV (Hersteller)

**Website:** <https://www.domo-elektro.be>

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Domo-elektro

**Website:** [www.domo-elektro.be](http://www.domo-elektro.be)

**E-Mail-Adresse:** [linea@linea2000.be](mailto:linea@linea2000.be)

**Telefonnummer:** +32 14 21 71 91

**Anschrift:**

Dompel 9  
2200 Herentals  
Belgien