

# Szobai hőmérséklet és páratartalom mérő, hygrométer TFA 30.5015

Figyelem! A tönkrement készüléket és a kimerült elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

## Jellemzők:

- A helyiségklíma ellenőrzésére szolgál
- Beltéri hőmérséklet és relatív légnedvesség kijelzés
- A napi maximum- és minimum-értékek állandó kijelzése automatikus visszaállítással
- Kiegészítő max.-min. értéktároló kézi visszaállítással
- Felállítható vagy falra akasztható.
- Elemmel

## Műszaki adatok:

### Mérési tartomány:

**Hőmérséklet:** -50°C ... +70°C (-58°F ... +158°F)

**Légnedvesség:** 20 - 99% relatív légnedvesség

### Pontosság:

**Hőmérséklet:** ±1°C (±1,8°F)

**Légnedvesség:** ± 4%-tól 35 - 75%-ig, egyébként ± 5% rel. légnedvesség. Elem: 1,5 V-os mikroelem

### Elhelyezés:

A hő- és légnedvesség mérő műszert az akasztójával egy szögre vagy egy csavarra lehet akasztani, vagy a kihajtható támasszal felállítani.

Kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést.

### Kezelés:

- Nyissa ki az elemtartót, és vegye ki az elem megszakító szalagot, vagy rakja be az elemet. Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- A napi maximum- és minimum-érték automatikusan kinullázódik egy adott időpontban. Ehhez be kell állítani az aktuális pontos időt. Az elem berakása után azonnal, vagy a Mode gomb 3 másodperces nyomása után a beállító módba lép. Az óra kijelzése a kijelző felső részén villog („curr. time“). Állítsa be a + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még egyszer a MODE gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál üzemmódba.
- A felső kijelző a hőmérsékletet mutatja a napi maximum- és minimum-értékkel együtt, míg az alsó kijelző a relatív légnedvességet a napi maximum- és minimum-értékkel együtt.
- A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet-kijelzés °C és °F mértékegysége között.

### Max./min. tároló napi automatikus visszaállítással:

- Az előzetes beállítás a napi maximum- és minimum értékek visszaállítására 0 óra. Ha meg akarja változtatni ezt az időpontot, nyomja meg röviden a Mode-gombot. Az óra kijelzett számjegye elkezd villogni az alsó kijelzőn („auto Reset“). Állítsa be a + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még egyszer a MODE gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál üzemmódba.

### Max./min. tároló kézi visszaállítással:

- Nyomja normál üzemmódban röviden az R gombot, ekkor 5 másodpercre megjelennek a maximum- és minimum értékek a kézi memóriából.
- A pillanatnyi értékekre való visszaállításhoz tartsa az R gombot 5 másodpercig nyomva. A kijelzőn "M" jelenik meg.

### Karbantartás:

- Cserélje ki az elemet, ha csökkenni kezd a kijelző kontrasztja.
- Ne dobja az elhasználadott készüléket és a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ne próbálja meg maga javítani a készüléket. Reklamációjával forduljon a kereskedőjéhez. A reklamáció előtt kérjük, cserélje ki az elemet. A készülék felnyitása vagy szakszerűtlen kezelése esetén megszűnik a garancia.

