


## EEM-2DIO-MA600

Rendelési szám: 2901371

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901371>

Funkciómodul két digitális be- és kimenettel az EEM-MA600 típushoz

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 585019
Csomag	1
Vámtarifa	90303100
Katalógusoldal információ	Oldal 202 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Bemeneti adatok

A bemenet leírása	Optocsatoló bemenet
Csatlakozók száma	2
Bemenő feszültségjel	10 V DC ... 30 V DC
Bemeneti impulzushossz	10 ms
Zárfeszültség-csúcs	30 V DC

#### Kimeneti adatok

A kimenet leírása	Relékimenet
Csatlakozók száma	2
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Kapcsolási teljesítmény	1150 VA (5 A / 230 V AC)
Elektromos élettartam	1 x 10 <sup>6</sup> (Kapcsolójátékok ohmos terhelésnél)

### Interfészek

Csatlakozási mód	dugaszolható csavaros sorkapocs
------------------	---------------------------------

### Általános adatok

Szélesség	22,5 mm
Magasság	65 mm
Mélység	48 mm
Tápfeszültség	9 V (EEM-MA600-on keresztül)
Védettség	IP20
Szín	fekete
Konformitás	CE-konform
Névleges szigetelési feszültség < 300 V AC (L/N) hálózati feszültség esetén	III
Névleges szigetelési feszültség > 300 V AC - 600 V AC (L/N) hálózati feszültség esetén	II
Tesztfeszültség	3,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Legnagyobb megengedett levegő-páratartalom (üzem)	≤ 95 %
Sós köd	≤ 2,5 %

### Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csatlakozási mód	COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs
Csupaszolási hossz	6 mm
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

EEM-2DIO-MA600 Rendelési szám: 2901371

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901371>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;