



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588

ES559A digitális kanalas mérleg

Rendelési szám: 124151, 124216

Rendeltetészerű használat

Ez a digitális kanalas mérleg pontos mérési eredményt ad kismennyiségű fűszer, tej, olaj vagy liszt mérlegelésekor. Ez a nagyon praktikus mérleg bármelyik fiókban elfér, vagy pedig felakasztható/felrakható bármelyik konyhai polcra.

Főbb tulajdonságok

- leszedhető kanál, teáskanál és evőkanál térfogattal
TSP = teáskanál
TBSP = evőkanál
- kislevegyszívó elektronika
- digitális LC-kijelző könnyű leolvashatósággal
- választható kijelzés grammban (g) vagy unciában (oz)
- a kijelzett érték tartási funkciója (hold)
- elemkimerülés jelzése
- automatikus kikapcsolás 2 perc múlva

Műszaki adatok:

Mérési súly: max. 300 gramm/10,580 uncia

Legkisebb mért érték: 0,1 gramm/0,005 uncia

Kanál térfogata: 28,4 ml/1 fl oz (fluid ounce)

Használat

1. Nyomjuk meg a „TARE” (tára) gombot a kanalas mérleg bekapcsolása céljából. A kijelzőn 2 másodperc múlva jelenik meg. Rakjuk most fel a megmérni kívánt ételiszert, fűszert stb. a kanálra.
2. Kétféle módon mérhetünk:
 - a) Rakjuk egyszerűen a kanalat (a rárakott ételiszerttel együtt) vízszintes felületre. Kicsit tartjuk meg a kanál végét, hogy ne billenjen fel.
 - b) Mérés közben tartjuk erősen a kezünkben a kanál végét pontos vízszintes helyzetben.
3. Nyomjuk meg a „MODE” (üzemmód) gombot, hogy átkapcsoljunk a gramm és az uncia között (g/oz).
4. Ha az ételiszert/fűszert göngyölegben akarjuk megmérni, nyomjuk meg a „TARE” gombot, hogy kézzel nullázzuk ki a mérleget, amikor felraktuk a göngyöleget a kanalas mérlegre. Rakjuk be a mérendő ételiszert a göngyölegbe, hogy a nettó súlyát megmérjük. A kijelző negatív értéket mutat, miután mindent levettünk a kanálról. Nyomjuk meg ismét a „TARE” gombot, hogy visszatérjünk a normál mérlegelési módhoz.
5. Nyomjuk meg a „HOLD” (tartás) gombot a kijelzés befagyasztása céljából. Így még ha le is vettük az ételiszert, fűszert stb. a kanálról, a kijelző még mindig a „befagyasztott” értéket fogja mutatni. Nyomjuk meg még egyszer a „HOLD” gombot, hogy visszatérjünk a normál mérlegelési módhoz, vagy várjunk 15 másodpercig, amíg automatikusan vissza nem tér a mérleg a normál üzemmódhoz.
6. Nyomjuk meg és tartjuk 2 másodpercig megnyomva a „TARE” gombot, hogy kikapcsoljuk a mérleget. Ha 2 percig nincs semmi a kanalas mérlegen, akkor automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzések:

1. A készülék precíziós műszer 0,1 g érzékenységgel. Finoman bánjunk vele, ne koccintsuk hozzá a kanalat bármilyen tárgyhoz, és ne ejtsük le.
2. A maximális mérhető súly (tárával együtt) 450 g (15,873 oz). Ennél nagyobb súly felrakása a mérleg javíthatatlan károsodását okozhatja.
3. A kellő pontosságú mérés érdekében a mérlegnek vízszintes helyzetben kell lennie. Ne érje továbbá nagyfrekvenciás zavar a mérleg elektronikáját, pl. mobil telefontól vagy egyéb elektromágneses tértől. A mérést csak akkor kezdjük el, amikor a kijelzőn már látható.
4. 50 grammnál (1,763 oz) könnyebb dolgok mérése előtt először kapcsoljuk be a kanalas mérleget. Ha a mérleget nem kapcsoljuk be előbb, akkor a kijelző automatikusan visszatér nullára. Másrésztől, amikor a mérendő áru súlya nagyobb 50 grammnál, akkor a kijelzőn „Err” hibáüzenet jelenik meg, amely arra emlékeztet, hogy vegyük le az árut. Ha a kijelzőn akkor jelenik meg az „Err” hibáüzenet, amikor teher nélkül kapcsoljuk be a mérleget, ez azt jelzi, hogy a mérleg érzékelője károsodott túlterhelés vagy durva kezelés következtében.
5. Ha a kijelzőn „UNST” (unstable = instabil) üzenet jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a mérleg instabil, vagy nem vízszintesen helyezkedik el.
6. Ha 310 grammnál nehezebb ételiszert, fűszert stb. mérünk, és a kijelzőn „0-LD” üzenet jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ez az ételiszert nem mérhető a kanalas mérleggel.
7. Az elemkimerülés szimbóluma azt jelzi, hogy ki kell cserélni az elemeket. A kijelzőn megjelenő „LO” üzenet azt jelzi, hogy nagyon alacsony az elem maradék kapacitása. Ebben az esetben 1 másodperc múlva a mérleg magától kikapcsolódik. A kanalas mérleg táplálására 2 db AAA-méretű ceruzaelemre van szükség.
Az elemek cseréjéhez csavarjuk ki a mérleg hátoldalán lévő elemtartó fedelét rögzítő két csavart, és cseréljük ki az elemeket a „+” és „-” jelölést szem előtt tartva. A kimerült elemeket megfelelő módon távolítsuk el.
8. A lehető kanál mosogatógépben tisztítható, de a nyél nem. Azt egy nedves ruhával törölhetjük le. Ne rakjuk vízbe az egész nyelet, és ne is tisztítsuk korrozív folyadékkal.