

12 / 24 V fűtőfólia szerelési útmutató

- Ne törje meg a fűtőfóliát, ne vágja, ne szúrja át és ne tépje be
- Tisztítsa meg azt felületeket zsír- és pormentesre, ahová a fóliát fel szeretné ragasztani
- Húzza le a fűtőfólia hátoldalán található öntapadó felületről a védőfóliát.
- Ragassza fel buborékmentesen a fűtőfóliát a megtisztított felületre.

Figyelem: Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a fűtőfólia megsérül, le kell választani a feszültségforrásról és le kell selejtezni!

Megjegyzés: nem lehetséges a javítás, mivel a fűtőfólia laminált és a csatlakozóvezeték rá van öntve.

Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	12 V
Névleges teljesítmény:	15 W +/-10%
Méret:	70 mm x 130 mm (2,76 x 5,12")
Felületi hőmérséklet:	kb. 100 °C
Szabályozó termosztát:	nincs
Vastagság:	kb. 0,4 mm (0,016")
Hordozóanyag:	125 µm poliészter fólia
Ragasztószalag:	Tűzálló poliészter ragasztószalag szilikon védőpapírral
Ragasztóanyag:	Módosított akrilát
Elektromos csatlakozás:	2 x 0,75 mm ² ikervezeték
Hőmérséklet tartomány:	tartós terhelés: - 40 °C ... +95 °C
Védelmi fokozat:	IPX4