



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Villogó-készülék

Rendelési szám: 190065

Üzembe helyezés:

Figyelmeztetés: A készülékhez csak villanykörtét szabad csatlakoztatni, fénycsővet vagy energiatakarékos izzókat nem. Az első bekapcsolás után mintegy 20 másodperc telik el, amíg a készülék villogni kezd. A készülékházon lévő furaton keresztül egy finomhangoló kondenzátor érhető el, amely segítségével a villogás sebessége állítható gyors villogásról lassabbra. A készülék a beállított villogási sebességet a behangolás után 10 másodperccel veszi fel. Rövidzárlat és túlterhelés esetén a készülék tönkremegy (rövidzárlat esetén a beépített biztosíték nem tudja megakadályozni a tirisztor gyors tönkremenetelét, csak a további károsodást). Mivel az értékesítés előtt minden egyes készülék ellenőrzésen esett át, rövidzárlatból és túlterhelésből eredő sérülések esetén garanciális cserére nincs lehetőség.

Rendeltetésszerű használat:

Villogtató készülék 110 V-os vagy 230V-os villanykörtékhez, dekorációs célra (pl.: modell-világítótornyok, fényreklámok, stb.)

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 110 - 240V~

Kapcsolási teljesítmény: 110V~ üzemi feszültség mellett, 110V-os villanykörte esetén max. 150W, 230V~ mellett, 230V-os körte esetén 300W

Minimális terhelés: 15W

Biztosíték: 1,6A, lomha

Villogási idő: Bekapcsolt állapot kb. 0,6 - 9 másodperc (állítható); kikapcsolt állapot a bekapcsolt állapot kb. 50%-a.

Méretek: kb. 71 x 50 x 41 mm

A többnyelvű leírás ábraszövegei:

Villogási sebesség

A biztosíték helye a készülékben

230 V~ Villanykörte: 230 V, 15 - 300W

(110 V~) Villanykörte: 110 V, 15 - 150W