



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Zajerősítő fülhallgató kimenettel

Rendelési szám: 190915

Forrasztás

(lásd a német leírás ábráit)

- ellenállás
R1, R2 – 10 k (barna, fekete, narancs)
R3...R6 – 220 k (piros, piros, sárga)
R7, R8 – 8E2 (sárga, piros, arany)
R9...R13 – 1k (barna, fekete, piros)
R14, R15 – 47k (sárga, lila, narancs)
R16 – 0 (fekete)
- kondenzátor
- LED
LD1 – piros
- kapcsoló
- IC-foglalat
Ügyeljünk a helyes polarításra.
- nyák forrfül
- mikrofon
Ügyeljünk a helyes polarításra.
- elektrolit kondenzátor
Ügyeljünk a helyes polarításra.
- fejhallgató jack-hüvely
- potenciométer
- IC
Ügyeljünk a kimarás helyzetére.
- teleptartó és végszerelés
A teleptartó csatlakoztatása.
piros (+), fekete (-)
Rakjunk be ide 3 db AAA-méretű elemet.
Ügyeljünk a helyes polarításra.