



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

12V= alkonykapcsoló

Rendelési szám: 190953

A 12V-os alkonykapcsoló az alkony beálltával kapcsol be például egy lámpát, majd virradatkor újból eloltja. A tápfeszültség értéke 12V= (akkumulátoros áramellátású hétvégi házak, vitorlás hajók, lakókocsik, stb.). A kapcsolt kimenet: 1 x átkapcsoló jelfogó, max. 3 A.

Az egység kivezetései

(Lásd a többnyelvű leírás 7. oldalán, fentről lefelé.)

- piros
- fekete
- jelfogó-érintkezők
 - szürke-fekete
 - piros-fekete
 - szürke-zöld

A modult időjárás ellen védett helyen (pl. eresz alatt) szereljük fel. A készülék alkalmas külső szerelésre, de nem vízálló. Úgy szereljük fel, hogy sötétedéskor ne világítsanak bele az utcai, illetve udvari lámpák a fényérzékelő lencsébe. Az alkonykapcsoló kapcsolt kimenete egy potenciálmentes jelfogó 1 váltóérintkezővel, amely maximum 3 A-el terhelhető (a maximális kapcsolt feszültség 40 V lehet). Lámpán kívül más készülékeket is kapcsolhatunk vele (pl. állatetető készülékeket, stb.). Figyelem: a helytelen csatlakoztatás, a helytelen táp-feszültség és a rövidzár azonnal tönkreteszi a modult. Mivel a készülék a leszállítás előtt gondos ellenőrzésen esett át, ezek az esetek kizárják a garanciát.