

10 mp-es hangfelvevő házban**Rendelési szám: 191044****Rendeltetésszerű használat**

A hangfelvevő készülékkel 10 másodpercnyi zajt vagy beszédet vehetünk fel és játszhatunk le.

A modul táplálását három db gombelem (nem része a szállításnak) adja, és ez által helytől függetlenül és teljesen veszélytelenül üzemeltethető.

A modul önálló egységként, vagy más készülékbe, például egy információs táblába beépítve nyerhet általános alkalmazást.

Ez a modul „nem a CE által bevizsgált” termék, és készülékekbe vagy önálló házba való beépítésre van tervezve. Alkalmazása esetén be kell tartani a CE-szabványok előírásait.

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni és/vagy átépíteni.

Biztonsági előírások


- A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért sem.
- A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is elvesz a garancia.
- A készülék nem gyerek kezébe való.
- Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
- Ne játsszuk le a zajokat közvetlenül a fülünkkel.

Üzembeállítás és kezelés


A készülékbe szállításkor már be van rakva 3 db gombelem. A véletlen bekapcsolás megelőzésére a működtető gomb reteszelt. Ehhez forgassuk el a felső részt (amelyen lyukak vannak) kb. 5 mm-nyit az óramutató járásával ellentétes irányba, ezzel reteszeljük a működtető mechanikát. A felső részt az óramutató irányába visszaforgatva oldhatjuk fel a reteszelt.

A készülék hátoldalán a következő kezelőszervek találhatók:

- 1 mikrofon (MIC)
- 2 üzemmódváltó kapcsoló (REC=felvétel; PLAY=lejátszás)
- 3 üzemmód-kijelzés

**Zajfelvétel/lejátszás**

- Toljuk a 2. kapcsolót a „REC” állásba.
- Nyomjuk le a felső részt, és tartjuk nyomva.
- A piros üzemmód-jelzőfény elkezd világítani.
- A mikrofonon (1) keresztül a kívánt zajt maximum 10 másodperc hosszúságban most felvehetjük. A felvétel befejezéséhez vagy engedjük fel a felső részt, vagy 10 másodperc elteltével a felvétel automatikusan leáll.
- A lejátszáshoz toljuk a 2. kapcsolót a „PLAY” állásba.
- Nyomjuk meg röviden a felső részt, és elkezdődik a lejátszás.

**Az elemek berakása/cseréje**

Elemcserére akkor van szükség, ha csökken a hangerő, vagy a készülék már nem működik. Ajánlatos a kimerült elemeket azonnal kivenni, hogy megelőzzük az elemek kifolyásából származó károsodást.

Az elemek cseréjéhez óvatosan emeljük ki a felső fedelet, csavarjuk ki a kártyát tartó két csavart, és emeljük ki a kártyát. Toljuk ki oldalra az elemeket az elemtartókból, és rakjunk be helyettük három db azonos típusú új elemet. Mindhárom elem polaritása az ábrának feleljen meg. Rakjuk vissza a kártyát helyes irányban a készülékbe, rögzítsük a két csavarral, és nyomjuk erősen vissza a helyére a felső fedelet, amíg be nem pattan.

**Eltávolítás**

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre.

A használatlanná vált modult távolítsuk el a helyi előírásoknak megfelelően.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 4,5V= (3xAG13/LR44 gombelem)
Áramfelvétel: kb. 60 mA
Üzemélettartam: kb. 300 lejátszási ciklus
Tömeg: 26 gramm
Méretek (Ø x ma): 44,7 mm x 25,8 mm