


PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M

Rendelési szám: 2900980

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900980>GSM/UMTS antennakábel, 5 m hosszú, SMA (apa) -> SMA (anya),
impedancia 50 Ohm

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 568906 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85442000 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 432 (CAT-8-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.03.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

| | |
|------------------|-------------------|
| 1. csatlakozás | Dugaszcsatlakozás |
| Csatlakozási mód | SMA (apa) |
| 2. csatlakozás | Dugaszcsatlakozás |
| Csatlakozási mód | SMA (anya) |

| | |
|--|------------------------------|
| Kábel, csillapítás | 850 MHz esetén kb. 0,23 dB/m |
| | 900 MHz esetén kb. 0,24 dB/m |
| | 1,8 GHz esetén kb. 0,35 dB/m |
| | 2,1 GHz esetén kb. 0,39 dB/m |
| Kábelhossz fix | 5 m |
| Külső köpeny, anyaga | LSFH |
| Külső átmérő | 5,50 mm |
| minimális hajlítási sugár | 82,00 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;