


# RAD-PIG-EF316-N-SMA

Rendelési szám: 2867694

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2867694>

Adapterkábel, Pigtail 30 cm N (anya) -> SMA (apa), illesztési csillapítás 1,5 dB 2,4 GHz-nél; impedancia 50 Ohm;

## Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 939069
Csomag	1
Vámtarifa	85442000
Katalógusoldal információ	Oldal 465 (CAT-8-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.10.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

1. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	SMA (apa)
2. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	N (anya)
Kábeltípus	EF 316

Kábel, csillapítás	kb. 1,5 dB/m
	900 MHz esetén kb. 0,83 dB/m
	1,8 GHz esetén kb. 1,27 dB/m
	2,4 GHz esetén kb. 1,52 dB/m
	5 GHz esetén kb. 2,48 dB/m
Kábelhossz fix	30 cm
Külső köpeny, anyaga	RADOX®(LSFH)
Külső átmérő	2,50 mm
minimális hajlítási sugár	12,50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;