


RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA

Rendelési szám: 2701362

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2701362>

Körsugárzó antenna, 2,4 GHz, 2 dBi, lineáris vertikális, 1,5 m kábel,
RSMA (dugasz), IP65, impedancia: 50 Ω

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 743471
Csomag	1
Vámtarifa	85177019
Katalógusoldal információ	Oldal 54 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.03.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Frekvenciatartomány	2,4 GHz
	2,4 GHz
Vízszintes nyílásszög	360 °
Függőleges nyílásszög	75 °
Impedancia	50 Ω
Nyereség	2 dBi

Csatlakozási mód	RSMA (apa)
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 65 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-30 °C ... 75 °C
Szélesség	7,8 mm
Magasság	82,5 mm
Anyag	Poliuretán (Antennaház)
	Polikarbonát PC (Antennatalp)

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;