


FLKM-PA-D37/HW/C300

Rendelési szám: 2322029

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322029>VARIOFACE homlokadapter, Honeywell C300 típushoz, Series C I/O,
max. 1 x 16 csatorna csatlakoztatható (37 pólusú D-SUB csatlakozó)

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 448253
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 220 (IF-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.03.30



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Csatlakozók csatlakozástechnikája	D-SUB tűskesáv
Csatlakozók száma	1
Csatlakozók pólusszáma	37
Pólusszám	37

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként) 4 A (csatlakozásonként, betáplálás külön feszültségellátással)
Szabványok/előírások	DIN EN 50178 IEC 60664 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



Az FLKM-PA-D37/HW/C300 termék kapcsolási rajza

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;