

FL FXT


Rendelési szám: 2989307

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2989307>

bővítés, 8 Ethernet port

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 435369
Csomag	1
Vámtarifa	85176200
Katalógusoldal információ	Oldal 35 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bővítés interfész

Interfész	Ethernet
A portok mennyisége	2 (interfészmodulonként)
Csatlakozási mód	interfészmodul segítségével
Csatlakozástechnikai tudnivalók	max. 4 interfészmodul
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s (teljes duplex)

Átviteli fizika	Multimode üvegszál
	Egymódusú üvegszál
	POF-SCRJ
	GI-HCS szál
	réz
	PoE

Funkció

Alapfunkció	Bővítő modul Modular Managed Switch-hez
Diagnosztikai és állapotjelzők	LED-ek a vonalcsatlakozó modulokhoz

Tápfeszültség

Jellemző áramfelvétel	(fejállomáson)
-----------------------	----------------

EMC irányelv konformitás

Szabvány alapján fejlesztve	IEC 61000-6,2
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-2 (ESD)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-4 (Burst)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-5 (Surge)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	EN 55022 (zavarkibocsátás)
Vizsgálati eredmény	"A" osztály

Általános adatok

Szélesség	127 mm
Magasság	125 mm
Mélység	115 mm
Szerelési mód	Kalapsín
AX kialakítás	Stand Alone
Súly	650 g
Védettség	IP20

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Elektronikaház anyaga	PA 6.6
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-3/-4
Zavarállóság	EN 61000-6-2:2005

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2313504	FL FOC PN-C-HCS-GI	HCS- GI-kábel beltéri vezetékhez, duplex 200/230 µm, méteráru dugasz nélkül, a megnövelt sáv szélességnek köszönhetően különösen Ethernet alkalmazásokhoz alkalmas, tartós PUR külső köpeny, 8 mm külső átmérő, színe: zöld.
2313410	FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230	PROFINET HCS-GI üvegszál kábel, duplex 200/230 µm, megnövelt sáv szélesség speciálisan Ethernet-alkalmazásokhoz. Tartós PUR külső köpeny. Nehéz kivitel, vonóláncokhoz alkalmas, beltéri fektetéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Általános

2832425	FL IF 2FX SC-D	Optikai kábel interfészmodul 100Base-FX multimódusú üvegszálak (1300 nm) csatlakoztatására, SC, csatlakozási irány lefelé
2832412	FL IF 2FX SC-F	Optikai kábel interfészmodul 100Base-FX multimódusú üvegszálak (1300 nm) csatlakoztatására, SC, csatlakozási irány előre
2832205	FL IF 2FX SM SC-D	Optikai kábel interfészmodul 100Base-FX monomódusú üvegszálak (1300 nm) csatlakoztatására, SC, csatlakozási irány lefelé

2884033	FL IF 2FX ST-D	Optikai kábel interfészmodul 100Base-FX multimódusú üvegszálak (1300 nm) csatlakoztatására, ST, csatlakozási irány lefelé
2891084	FL IF 2POF SCRJ-D	Optikai kábel interfész modul 100Base-FX POF/HCS FX szálak (650 nm) csatlakoztatására, SCRJ, csatlakozási irány lefelé
2832904	FL IF 2PSE-F	Interfészmodul PoE csavart érpáras portok csatlakoztatására, RJ-45, csatlakozási irány előre
2832357	FL IF 2TX VS-RJ-D	Interfészmodul PoE csavart érpáras kábelek csatlakoztatására, RJ-45, csatlakozási irány lefelé
2832344	FL IF 2TX VS-RJ-F	Interfészmodul PoE csavart érpáras kábelek csatlakoztatására, RJ-45, csatlakozási irány előre

FL FXT Rendelési szám: 2989307

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2989307>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;