


## PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN

Rendelési szám: 2313546

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313546>

SCRJ dugasz készlet 2,2 mm-es átmérőjű egyes elemekkel rendelkező standard PROFINET HCS-szálás kábelhez 2 darab törésgátlóval rendelkező gyorscsatlakozó dugaszt tartalmaz, egyéni kialakításra.

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 480086
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 402 (CAT-8-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.02.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
Csatlakozó típus:	SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1
LWL szál	HCS optikai kábel
Csillapítás	< 2 dB

## Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2313766	FL FOC PN-B-HCS-200/230	PROFINET HCS üvegszál kábel, duplex 200/230 µm, beltéri fektetéshez, B típus, PVC külső köpeny, méteráru csatlakozó nélkül
2313410	FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230	PROFINET HCS-GI üvegszál kábel, duplex 200/230 µm, megnövelt sáv szélesség speciálisan Ethernet-alkalmazásokhoz. Tartós PUR külső köpeny. Nehéz kivitel, vonóláncokhoz alkalmas, beltéri fektetéshez, méteráru csatlakozó nélkül
1402190	FOC-PN-HCS-1018/...	Konfekcionálható HCS-Profinet installációs vezeték fix elhelyezésre bel- és kültérre (közvetlen földbe helyezés nem megengedett), nagy terhelhetőségű poliamid (PE) egyedi elemekkel. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, PVC külső köpennyel rendelkezik.
2901556	FOC-PN-HCS-1018/IP20/...	Méretre szabható, HCS PROFINET installációs vezeték (csak IP20-as fejek) fix beltéri kábelezéshez, rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készült egyes elemekkel. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, és PVC külső köpennyel van ellátva.
1402189	FOC-PN-HCS-GI-1005/...	Méretre szabható, PROFINET HCS-GI installációs vezeték fix beltéri kábelezéshez, változó fénytörésű szállal a legnagyobb teljesítményigényekhez, valamint rendkívül hajlékony FRNC anyagból készült egyes elemekkel. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901554	FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/...	Konfekcionálható Profinet HCS-GI installációs vezeték (csak IP20-as fejek) fix beltéri kábelezéshez. Gradiens indexű száll. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. Halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
<b>szerszámok</b>		
2708876	PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ	HCS konfekcionáló bőrrond SCRJ gyorszerelő dugaszhoz, tartalma: csupasoló kés, csupasoló fogó, aramidvágó olló, száblankoló, mikroszkóp, szállhasító szerszám a standard HCS, valamint HCS-GI szállakhoz és dokumentáció

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;