

## FL CAT5 PATCH 0,5


Rendelési szám: 2832263

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2832263>

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,5 m

### Ethernet

#### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 043991
Csomag	10
Vámtarifa	85444210
Katalógusoldal információ	Oldal 418 (CAT-8-2013)

#### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

#### Muszaki adatok

##### Külső köpeny

Külső köpeny, anyaga	LSFROH
Külső átmérő	5,5 mm

##### Elemi szál

Egyes ér modulonként	8
Egyes ér, anyag	Cu vezeték
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>

### Mechanikai tulajdonságok

Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	30 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C

### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	150 V <sub>eff</sub>
---------------------------	----------------------

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

#### Általános

2891194	FL PATCH CCODE BK	Színkódolt Patch-kábel, fekete
2891495	FL PATCH CCODE BN	Színkódolt Patch-kábel, barna
2891291	FL PATCH CCODE BU	Színkódolt Patch-kábel, kék
2891796	FL PATCH CCODE GN	Színkódolt Patch-kábel, zöld
2891699	FL PATCH CCODE GY	Színkódolt Patch-kábel, szürke
2891893	FL PATCH CCODE RD	Színkódolt Patch-kábel, piros
2891990	FL PATCH CCODE VT	Színjelzés patchkábel számára, ibolya
2891592	FL PATCH CCODE YE	Színkódolt Patch-kábel, sárga
2891424	FL PATCH GUARD	Lezárható biztonsági elem
2891246	FL PATCH SAFE CLIP	Biztonsági elem FL patchkábelhez

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;