

RAD-PIG-EF316-N-RSMA


Rendelési szám: 2701402



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2701402>

Adapterkábel, Pigtail 50 cm, N (aljzat) -> RSMA (dugasz), beiktatási csillapítás: 0,75 dB 2,4 GHz-en; 1,25 dB 5 GHz-en, impedancia: 50 Ohm;

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 746816
Csomag	1
Vámtarifa	85442000
Katalógusoldal információ	Oldal 57 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.03.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

1. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	RSMA (apa)
2. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	N (anya)
Kábeltípus	EF 316

Kábel, csillapítás	kb. 1,5 dB/m
	900 MHz esetén kb. 0,83 dB/m
	1,8 GHz esetén kb. 1,27 dB/m
	2,4 GHz esetén kb. 1,52 dB/m
	5 GHz esetén kb. 2,48 dB/m
Kábelhossz fix	50 cm
Külső köpeny, anyaga	RADOX®(LSFH)
Külső átmérő	2,50 mm
minimális hajlítási sugár	12,50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;