


PSI-CAB-GSM/UMTS-10M

Rendelési szám: 2900981

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900981>GSM/UMTS antennakábel, 10 m hosszú, SMA (apa) -> SMA (anya),
impedancia 50 Ohm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 568890
Csomag	1
Vámtarifa	85442000
Katalógusoldal információ	Oldal 432 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.03.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

1. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	SMA (apa)
2. csatlakozás	Dugaszcsatlakozás
Csatlakozási mód	SMA (anya)

Kábel, csillapítás	850 MHz esetén kb. 0,23 dB/m
	900 MHz esetén kb. 0,24 dB/m
	1,8 GHz esetén kb. 0,35 dB/m
	2,1 GHz esetén kb. 0,39 dB/m
Kábelhossz fix	10 m
Külső köpeny, anyaga	LSFH
Külső átmérő	5,50 mm
minimális hajlítási sugár	82,00 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;