


RAD-PIG-RSMA/N-2

Rendelési szám: 2903265

A képen a termék egyik változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2903265>Antennakábel, 2 m hosszú; N (dugasz) -> RSMA (aljzat), impedancia:
50 Ohm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 743457
Csomag	1
Vámtarifa	85442000
Katalógusoldal információ	Oldal 57 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.10.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Koaxiális antennaadapter-kábel, N (dugasz) -> RSMA (dugasz), 50 Ω , 2,0 m

Muszaki adatok

Általános adatok

Csatlakozási mód	RSMA (apa)
	N (apa)
Kábeltípus	195

Kábel, csillapítás	0,87 dB 915 MHz-en
	1,35 dB 2,44 GHz-en
	2,00 dB 5,80 GHz-en
Kábelhossz fix	2 m
Külső átmérő	4,95 mm
minimális hajlítási sugár	12,70 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;