


## NLC-MOD-RS485

Rendelési szám: 2701182

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2701182>

RS-485 csatlakozás adatátviteli és szoftverkonfigurációs célból

### Kereskedelmi adat

EAN	
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 530 (CAT-8-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Tápellátás

Tápfeszültség	24 V DC (Áramellátás a logikai modulon keresztül)
Maximális áramfelvétel	18 mA
Jellemző áramfelvétel	10 mA

#### Általános adatok

Szélesség	24,5 mm
Magasság	25,5 mm
Mélység	49 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 85 °C

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Tartozékok

Termék

Típus leírás

Leírás

### Általános

2701289

NLC-MOD-CAP

Tartalék fedél az alapegységben levő 1. aljzathoz.

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;