


RAD-PIG-RSMA/N-1

Rendelési szám: 2903264

A képen a termék egyik változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2903264>Antennakábel, 1 m hosszú; N (dugasz) -> RSMA (aljzat), impedancia:
50 Ohm

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 743679 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85442000 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 57 (CAT-8-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.10.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Koaxiális antennaadapter-kábel, N (dugasz) -> RSMA (dugasz), 50 Ω , 1,0 m

Muszaki adatok

Általános adatok

| | |
|------------------|------------|
| Csatlakozási mód | RSMA (apa) |
| | N (apa) |
| Kábeltípus | 195 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Kábel, csillapítás | 0,55 dB 915 MHz-en |
| | 0,80 dB 2,44 GHz-en |
| | 1,10 dB 5,80 GHz-en |
| Kábelhossz fix | 1 m |
| Külső átmérő | 4,95 mm |
| minimális hajlítási sugár | 12,70 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;