

HDC-házak
HDC 10B ALU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B ALU
Rendelési szám	1206100000
Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Hosszanti kengyel, Standard
GTIN (EAN)	4008190881344
Menny.	1 Stück

**HDC-házak
HDC 10B ALU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	74,4 mm	Szélesség (coll)	2,929 inch
Magasság	29,3 mm	Magasság (coll)	1,154 inch
Rögzítési méret - szélesség	83 mm	Rögzítési méret - magasság	32 mm
Nettó tömeg	131 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelés

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Méretetek

B ház magasság	29 mm	B1 alap magasság	5,3 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	47 mm
Furat osztás hossz, A2	83 mm	Ház teljes hossza	73 mm

Verzió

Fedél	burkolat nélkül	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Nyílt alap	Kivitel	Standard
Méret	4	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Típus	Válaszfal (átvezető)	Tömítés	NBR

Általános adatok

Rögzítés típusa	Végrögzítő	Méret	4
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 10B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1206100000 HDC 10B ALU STP Blatt 1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 10B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

