

HDC-házak
HDC 24B ADBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ADBO
Rendelési szám	1213300000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, burkolattal
GTIN (EAN)	4008190871147
Menny.	1 Stück

**HDC-házak
HDC 24B ADBO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	71,6 mm	Szélesség (coll)	2,819 inch
Magasság	51,3 mm	Magasság (coll)	2,02 inch
Rögzítési méret - szélesség	130 mm	Rögzítési méret - magasság	32 mm
Nettó tömeg	209 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelés

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Méretetek

B ház magasság	29 mm	B1 alap magasság	5,3 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	47 mm
Furat osztás hossz, A2	130 mm	Ház teljes hossza	120 mm

Verzió

Fedél	burkolattal	Fedél kivitele	burkolattal
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Nyílt alap
Kivitel	Standard	Méret	8
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Rögzítés típusa	Oldalt rögzítő bilincs	Méret	8
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 24B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Technical Documentation	1213300000_HDC_24B_ADBO_STP_Blatt_1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak HDC 24B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

