

**FTA-C300-32DIOHV-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Közvetlen digitális bemeneti/kimeneti FTA-k Honeywell C300 IOTA-khoz.

Passzív interfészek (FTA) a Honeywell C300 digitális IOTA-k csatlakoztatásához.

- Világosan jelölve: ugyanaz a csatlakozó és pozíció az FTA-n és az IOTA-n.
- A jelzőfény (LED) a kapcsoló pozícióját mutatja.
- Az IOTA az FTA-ról kaphatja a tápellátást (biztosítékkal védve).
- Védőbiztosíték csatornánként (opcionális).
- Csavaros vagy húzórugós csatlakozás.

**Általános rendelési adatok**

Rendelkezésre álló egység 2014-05-20

Típus FTA-C300-32DIOHV-Z

Rendelési szám [1221560000](#)

Verzió

GTIN (EAN) 4050118005073

Menny. 1 Stück

## FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Hossz	216 mm	Hossz, inch	8,504 inch
Szélesség	87 mm	Szélesség (coll)	3,425 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2,559 inch
Nettó tömeg	375 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Általános adatok

LED-es állapotjelző csatornánként	Nem	Mérőpont típusa	Nem
Biztosíték / csatorna	Nem	Tápfeszültség LED-állapota	sárga
Tápellátás biztosító	630 mA		

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás a vezérlő oldalán	SLDV-THR 5.08
-------------------------------	---------------

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	≤ 250 V AC	Max. áram csatornánként	1 A
------------------	------------	-------------------------	-----

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2 kV
Szigetelés vizsgáló feszültség	1,2 kVAC		

## Csatlakozó mező

Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

## Tápcsatlakozás

Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

## Besorolások

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-16

**FTA-C300-32DIOHV-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

**FTA-C300-32DIOHV-Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

