

**Ipari Ethernet  
IE-SFP-1GLSXLC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

- DDM (Digital Diagnostic Monitoring) támogatása
- IEEE 802.3z szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- IEEE 802.3u szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus LVPECL I/O-k (gigabit Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus PECL I/O-k (gyors Ethernet SPF-ek)
- TTL-jel észlelés visszajelző
- Üzem közben csatlakoztatható (meleg csere)
- 1. osztályú lézertermék, EN60825-1 kompatibilis

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-SFP-1GLSXLC
Rendelési szám	<a href="#">124150000</a>
Verzió	SFP-modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Multimódusú, LC-dugaszolható csatlakozó, 2 km
GTIN (EAN)	4050118029314
Menny.	1 Stück

## Ipari Ethernet IE-SFP-1GLSXLC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Nettó tömeg 25 g

### EMC megfelelés és jóváhagyások

Biztonság UL, TÜV Hajózási felhasználás DNV-GL

### Garancia

Időköz 3 év

### Gigabit Ethernet száloptika

Hullámhossz, Gigabit Ethernet	1 310 nm	Link gyűjtemény, Gigabit Ethernet	10 dB
Max. TX Gigabit Ethernet	-1 dBm	Min. TX Gigabit Ethernet	-9 dBm
Rendszer tartalék, Gigabit Ethernet	-3 dBm	Tipikus távolságok, Gigabit Ethernet	2 km (62,5/125 µm, 750 MHz * km @ 1310 nm multimódusú optikai kábel)
Vételi érzékenység, Gigabit Ethernet	-19 dBm		

### Interfészek

Dugaszoló csatlakozó Duplex-LC Ethernet portok 1

### Környezeti feltételek

Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

### Besorolások

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

### Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [DNV-GL certificate](#)  
[EU Declaration of Conformity](#)  
 Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)