

## INLAY CC-M 85/54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt.

A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | INLAY CC-M 85/54           |
| Rendelési szám | <a href="#">1341030000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118145427              |
| Menny.         | 1 Stück                    |

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**INLAY CC-M 85/54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 76 mm  | Szélesség (coll) | 2,992 inch |
| Magasság    | 8 mm   | Magasság (coll)  | 0,315 inch |
| Mélység     | 120 mm | Mélység (coll)   | 4,724 inch |
| Nettó tömeg | 50 g   |                  |            |

**Általános adatok**

|           |       |          |                   |
|-----------|-------|----------|-------------------|
| Szélesség | 76 mm | Változat | Tartó 1 jelölőhöz |
|-----------|-------|----------|-------------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001675    | ETIM 6.0   | EC001675    |
| eClass 6.2 | 21-13-05-06 | eClass 7.1 | 19-14-90-90 |
| eClass 8.1 | 19-14-90-90 | eClass 9.0 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.1 | 19-14-92-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## INLAY CC-M 85/54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa

