ADAP (adapter, bővítő és szűkítő)
ADAP EX M20-M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Az adapterek közdarabként szolgálnak a különféle menetméretű és -fajtájú menetes furatok és tömszelencék között.

Általános rendelési adatok

Típus	ADAP EX M20-M25
Rendelési szám	1737880000
Verzió	ADAP (adapter, bővítő és szűkítő), Adapter, M 20 ,M 25, IP54, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190958664
Menny.	1 Stück

ADAP (adapter, bővítő és szűkítő)
ADAP EX M20-M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	49 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Belső menet	M 25
Külső menet	M 20	Megjegyzés: védettségi osztály	Magasabb IP-védettséghez kérjük, kövesse a kezelési útmutatót.
Menetemelkedés	1,5	Tömszelencék	metrikus
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP54
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD