



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Fogaskerék szivattyú üzemanyaghoz és vízhez, 6V-12V, 1,8 l/perc, KAVAN 0190

Rend.sz. 22 44 13

Ez a minőségi szivattyú önszívó és sokoldalúan alkalmazható. Jobb- és bal forgásirányban működtethető (clie csatlakozók aztán átrakhatók) és folyadékok szivattyúzásához, átszivattyúzásához alkalmas. A szivattyú függőleges beépítését javasoljuk, kb. 5 cm-rel a szivattyúzandó folyadék fölé, a tömlőcsatlakozókkal lefelé, hogy elkerülhesse a sárgaréz fogaskerekek szárazon futását és hogy garantálhassa a szivattyú hosszú élettartamát. A szivattyú rendelkezik egy fém rögzítéssel, 2 db lapos dugaszhüvellyel, 2 db szigetelőcsővel ill. 2 db szűkítő összekötővel és rögzítőcsavarokkal. Szükség esetén a szűkítő összekötőt egyszerűen a meglévő tömlőcsatlakozókhoz ragaszthatja. A garancia megszűnik, ha nem a KAVAN végzi a készülék szétszedését, javítását és szervizelését.

Fontos tudnivaló: A benzin- és dízel üzemanyag használata veszélyes és egyedi veszélyes esetek is előfordulhatnak.

Műszaki adatok: -12 V, áramfelvétel: 1,5 A, szállítási mennyiség: 1,8 l/min

0190

No.