

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ethernet-hálózatának vezetékszakadásait, rövidzárlatait, a csatlakozások helyességét, a felcserélt vezetékeket és a zavarfeszültségeket nagyon egyszerűen ellenőrizheti a Weidmüller kábelvizsgáló készülékével.

Jellemzők:

- 7 szegmenses kijelző
- csak 185 g!

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT
Rendelési szám	8808420000
Verzió	Szakadásvizsgáló adatkábelekhöz
GTIN (EAN)	4032248506002
Menny.	1 Stück

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1,417 inch
Tömeg	185 g	Nettó tömeg	417 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	Manual MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN