

**Tartozékok
MB M5/M3 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Épület berendezéseinek vezetése

Az épületek berendezéseinek vezetékéhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Típus	MB M5/M3 SW
Rendelési szám	055340000
Verzió	Tartozékok, Csúszóanya, POM
GTIN (EAN)	4008190122263
Menny.	20 Stück

Tartozékok
MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	3,5 g		

Anyag adatok

Anyag	POM	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	fekete		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 32
----------	-------------	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

Méreték

Menet metrikus mérete, külső	0 M5.0	Osztás, mm (P)	12 mm
------------------------------	--------	----------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000096	ETIM 4.0	EC000096
ETIM 5.0	EC000096	ETIM 6.0	EC000096
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	23-11-08-04
eClass 9.1	23-11-08-04		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks