

**EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M40 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

A földelőgyűrűk különösen akkor használatosak, ha egy kábel árnyékolását rá kell húzni a tömszelencére, és azt a készülékház többi tömszelencéjével azonos potenciálra kell hozni.

**Általános rendelési adatok**

Típus	EA-RING MS/M40 SC
Rendelési szám	<a href="#">0930710005</a>
Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, M 40, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976201
Menny.	10 Stück

**EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M40 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	86,7 mm	Hossz, inch	3,413 inch
Nettó tömeg	21 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szélesség**

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

**Általános információk**

Anyag	Sárgaréz	Belső átmérő D2	13,5 mm
Hézag, belső méret, B	45,4 mm	Külső menet	M 40
Külső átmérő	53 mm	Szélesség, külső méret, C	31,7 mm
Vastagság	1,5 mm		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M40 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**