



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Megafon

Rendelési szám: 305305

### Rendeltetésszerű használat

Ezzel a megafonnal bemondásokat végezhetünk, pl. gyűlések, stb. alkalmával. A tápfeszültség-ellátást 8 db ceruzaelem (1,5 V-os) adja. A szabadban, pl. esőben történő használat korlátozott, minthogy a készülékház nem vízálló.

A fentiekől eltérő használat a megafon károsodását eredményezi.

A megafon tisztítására egy száraz ruhát használjunk. Sohase használjunk karcoló hatású tisztítószert.

### Biztonsági előírások

**Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából származó károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget!**

Engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.

Más személyektől tartsuk kellő távolságban a megafont, nehogy halláskárosodást okozzunk nekik.

Ezen kívül állatokra se irányítsuk rá a megafont.

A megafon nem gyerekjáték, tartsuk ezért távol tőlük, és tartsuk gyerektől elzárt helyen.

Ne eshessenek tárgyak a megafonra, ne hatolhasson be folyadék a belsejébe, ne érje közvetlen napsugár és nagy hő se, mert károsíthatják.

Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a megafont, begyűk ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak.

### Elemcsere

**Az elemek nem gyerek kezébe valók.**

**Az elem különleges hulladék, tehát ne dobjuk a háztartási szemétbe, hanem dobjuk speciális hulladékgyűjtőbe.**

**Az elemek berakásakor ügyeljünk a helyes polarításra.**

**Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, fennáll annak a veszélye, hogy gyereke vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.**

**A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Hordjunk ezért ilyenkor védőkesztyűt.**

**Az elemeket ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe és ne töltsük. Ezekben az esetekben robbanás-veszély áll fenn.**

1. A ház felső burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegyük le, ezzel az elemtartók fészkét kinyitva.
2. Vegyük ki mind a két elemtartót.
3. Helyes polaritással rakjuk be az új elemeket az elemtartókba a jelölések szerint.
4. Rakjuk vissza az elemtartókat a fészkükbé.
5. Zárjuk le a fedelet.

### Használatba vétel

Először is rakjuk be az elemeket az elemtartókba. Lásd az „Elemcsere” és a „Műszaki adatok” c. fejezetet.

A készülék részei a német leírás 5. oldalán lévő ábra szerint:

1. Elemtartó
2. Mikrofon
3. Billenőkapcsoló (sziréna – mikrofon – sziréna)
4. Hangerőszabályzó. Ennek a szabályzónak a forgatásával állítjuk be a hangerőt. Ha vissza-csatolás lépne fel (éles sípoló hang), egy kicsit vegyük vissza a hangerőt, amíg meg nem szűnik a gerjedési hang.
5. Fogantyú
6. Hordszíj
7. Beszélőgomb (be-/ki). Ha beszélni akarunk, nyomjuk meg ezt a gombot.
8. Hangszóró (kürt)

### Kezelés

1. Tartsuk erősen a megafont a fogantyújánál fogva, és mutatóujjunkkal addig tartsuk nyomva a kapcsológombot (be-/ki), ameddig a bemondást akarjuk végezni.
2. Tartsuk a hangszórótölcsér nyílását a kívánt irányba, és beszéljünk erős hangon a mikrofonra kb. 10-15 cm távolságból.
3. Állítsuk be a hangerőszabályzóval a megfelelő hangerőt. Vigyázzunk eközben arra, hogy amennyiben túlságosan felcsavarjuk a hangerőt, visszacsatolás (sípolás) lép fel. Állítsuk tehát úgy be a hangerőt, hogy ne jöjjön létre begerjedés.
4. Ez a típus szirénával (két különböző hang) is el van látva. Egy billenőkapcsoló segítségével válthatunk át a bemondásról a szirénára, és viszont.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség:	12 V= (8x1,5 V-os „AA” ceruzaelem)
Teljesítmény:	max. 10 W
Áramfelvétel:	kb. 200 mA bemondás, kb. 1,1 A sziréna
Elem-üzemelttartam:	kb. 2/12 óra (sziréna/bemondás)
Mikrofon:	kondenzátor-mikrofon
Hatótávolság:	kb. 250 méter városban Kb. 900 méter szabadban (szabad rálátás esetén)
Hosszúság:	315 mm
Tölcsér átmérője:	190 mm
Súly	0,9 kg (elemek nélkül)