

**kábelsaru, záróelem
LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz
hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 6F638 R
Rendelési szám	9200570000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	23,8 mm	Szélesség (coll)	0,937 inch
Mélység	7,7 mm	Mélység (coll)	0,303 inch
Nettó tömeg	1,64 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	sárga
Csatlakozási szélesség (d2)	4,8 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm
Méret	6,3 x 0,8 mm	Méret (lapos csatlakozó)	6,3 x 0,8 mm
Műanyag gallér hossza (b)	13 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	6,8 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**