

**THM
THM GEW FLAG 54/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között találhatók kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsoncsok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Nyitott és zárt jelölők, nyomtatott és egyedi feliratozásra alkalmas üres jelölők is kaphatók. A Weidmüller halogénmentes és kis károsanyag-kibocsátású vezetékjelölői megfelelnek az európai szabványoknak, valamint az ismert üzemi gyártók belső szabványainak.

Vezeték- és kábeljelölők - a rendszerek a következő célokra kaphatók:

- Felcsíptethető előnyomtatott jelölők az egyedi feliratozási követelményekhez
- Karakteres feliratozás szabványos karakterkészlettel
- Egyedi és előnyomtatott karakterek kombinálása karakterkóddá
- Felhasználói jelölés SMark lézernyomtatóval, PrintJettel, MCP Plus plotterrel, MC-Mobiloval, lézernyomtatóval (DIN A4 formátum), hőnyomtatóval vagy STI tollal

A Weidmüllernél széles mintaválaszték található a vezetékjelölő mintacsomagban, rendelési szám 1640420000.

Általános rendelési adatok

Típus	THM GEW FLAG 54/8 WS
Rendelési szám	1107350000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248882885
Menny.	1 Stück

THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2,126 inch
Nettó tömeg	673 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil bevonatú pamutszövet	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Címkemező mérete	21.4 x 8 mm	Number of markers per packaging unit	4 000
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó
Szám tekercsenként	4 000	Szélesség	8 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	1 - 12 mm	Vezeték külső átmérő, max.	12 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

