

# Nyestriasztó

Nagyteljesítményű mini nyestriasztó  
**Biztosabb védelem a nyestek által okozott károkkal  
szemben a motortérben**  
*Ultraszhang 12 volt*

## **Figyelem!**

A jobb nyest elleni védelem érdekében a motortérbe nyíló minden egyes bemászónyílás fölé egy-egy riasztókészüléket érdemes telepíteni.

A készülék kb. 12-másodperces ütemben működik. A készülék beszerelése előtt végezzen alapos motormosást.

A nyestriasztót úgy szerelje be, hogy a **hangszóró** felőli oldala nézzen a bemászónyílás irányába.

Ha több nyílás van, akkor a motor mindegyik oldalához szereljen be egy nyestriasztót.



Made in Germany.



A nyestek egyértelműen részei az ökológiai rendszerünknek, azonban nagy károkat hagynak hátra a gépkocsikban. Már a gyújtókábelen okozott sérülés is tönkretelheti a katalizátort. Az összeharapdált vezetékeknek súlyos következményei vannak, és az átharapott hűtőtömlő a motor túlmelegedését eredményezi.

A **nagyteljesítményű mini nyestriasztó** megvédi gépkocsiját ezekről a károktól és kellemetlenségektől. Már nagy távolságból hallani kezdi a nyest a számára kellemetlen nagyfrekvenciás hangot, és gyorsan távozik. A **nagyteljesítményű mini nyestriasztóba** egy speciális fejlesztésű

Nawi-membrános piezo-elektromos hangszóró van beépítve, amely rendkívül nagy hangnyomást állít elő. Egy 5 mm-es LED jelzi ezenkívül a készülék működését.

A készülék 12-másodperces ütemben (be/ki) működik.

#### Megjegyzés

A nyestriasztó tartományában

ne dolgozzon nagynyomású tisztítóval.

#### Csatlakozási változatok:

Alapvetően a **PIROS** vezetéket egy pozitív pólusra lehet csatlakoztatni. A másik vezetéket kösse a negatív pólusra, vagy a 15. kapocsra.

A nyestriasztó 12 V-os tápcsatlakozásra alkalmas.

#### Felerősítés:

A nyestriasztót egy-egy csavarral kell rögzíteni a két felerősítő fűlnél. A nyestriasztót fel is lehet ragasztani.

*Figyeljen arra, hogy ne legyen eltakarva a hangszóró, és szabadon sugározhasson.* **MŰSZAKI ADATOK**

Helytelen polaritás ellen védett

Ütés- és fröccsenő víz ellen

védtett Egyszerű felszerelés

Csekély áramfelvétel

Lesugárzási

szög kb. 145°

Hangnyomásszint kb. 105 dB

Távolság kb. 25 m

Csatlakozás: 12 V

egyenfeszültség Kábelhossz

kb. 1 méter

Méretetek:

68x47x26 mm

működésjelző LED



hangszóró