

KGG-MC 1,5/10

Rendelési szám: 1834424

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1834424>Kábeltokozat, Raszterméret: 3,81 mm, Pólusszám: 10, „a” méret:
40,49 mm, Szín: zöld**Kereskedelmi adat**


EAN	 4 017918 110765
Csomag	10
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 243 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1839050	KGG-MC 1,5/ DST	Átlátszó jelölőlap tartó, SBS 10 jelölőcsíkokkal feliratozható
1007248	SBS10:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, perforált, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10 mm

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;