



UEG 20

Rendelési szám: 2790211

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2790211>

Elektronikaház, egy NYÁK lap behelyezésére, teljesen beültetve
oldalanként 4 csavaros vagy lapos csatlakozóval

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 072292
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 722 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Poliamid (PA 6.6)
Szín	zöld

Méretetek / pólusok

Hossz	79,5 mm
-------	---------

Építési magasság	70 mm
Szélesség	20 mm
Pólusszám	8
Raszterméret	5 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	4 W 6 W

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
átkötések		
2820929	DB 50- 90 GY	Vezetékhíd, Szín: szürke

Rajzok


Robbantott rajz




Méretrajz



UEG 20, 1 NYÁK lappal, legfeljebb 8 pólus



Sematikus rajz



UEG 20 Rendelési szám: 2790211

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2790211>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;