


ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY

Rendelési szám: 2869647

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2869647>

Különlegesen keskeny elektronikaház kalapsín buszcsatlókhoz, 6,2 mm raszterávolság, 4 csatlakozószint, 8 pólusú rugós csatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 975142
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 683 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	PBT
Szín	világosszürke

Méreték / pólusok

Hossz	93,1 mm
-------	---------

Építési magasság	101,2 mm
Szélesség	6,2 mm
Pólusszám	8
Raszterméret	6,2 mm

Műszaki adatok

Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U _N névleges feszültség	300 V
I _N névleges áram	8 A
AWG/kcmil	24-12
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;