


## EMG 25-H 52MM GN

Rendelési szám: 2947145

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947145>

Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 25 mm

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 082611
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 711 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Felső rész
Elektronikaház anyaga	Polikarbonát PC
Szín	zöld

#### Méreték / pólusok

Hossz	38 mm
-------	-------

Építési magasság	52 mm
Szélesség	25 mm
Pólusszám	8

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;