

EMG 15-LG/SET

Rendelési szám: 2942975



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942975>

Elektronikaház készlet, elektronika modulból és NYÁK
sorkapocsblokkokból áll, 5 mm-es raszter

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 080938
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 709 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

Méretetek / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	15 mm
Pólusszám	6
Raszterméret	5 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	1,2 W 1,3 W 7,5 mm
	1,4 W 1,5 W 15 mm
	2 W 2,7 W 52 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
szerelés		
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.
Általános		
2947857	P 1-EMG 15	NYÁK lap, elektronikus alkatrészek szereléséhez

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2947828	EMG 15-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm, szélessége 15 mm


2947831	EMG 15-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 15 mm
2947844	EMG 15-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 15 mm

Termékkészletek


Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
2908508	EMG 15-LG	Elektronikaház, univerzális lábazattal, egy NYÁK lap behelyezéséhez, csavaros csatlakozókapcsok és fedél nélkül
1712698	MKDS 3/ 3-EMG 15	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Az EMG 15 beépíthető készülékházhoz való

Rajzok

Méreterajz



1 = NYÁK lap felső él
B = elektronikaház szélesség



Raszterméret 5 mm
a = beültethető felület 38 mm a fedélben
b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;