

CRIMPFOX-M SET


Rendelési szám: 1212093



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212093>

Krimpelőfogó-készlet, részei: CRIMPFOX-M (fogó) és préselőbetétek 0,5 - 2,5 mm²-es szigetelt kábelsaruzhoz (1212074), 0,5 -6 mm²-es nem szigetelt kábelsaruzhoz (1212079) 0,25 - 10 mm²-es (1212080), ill. 16/25 mm²-es érvéghüvelyekhez (1212081).

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454636
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 412 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	234 mm
Magasság	31 mm
Szélesség (a)	64 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 35 - 50 mm ² -es kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, a következő koaxiális csatlakozókhoz: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , sorolható tárolódobozba csomagolva
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, RG 58/ 59/ 62/ 71 koaxiális csatlakozókhoz (BNC/TNC), sorolható tárolódobozba csomagolva
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, a következő koaxiális csatlakozókhoz: CATV RG 6,59, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Préselőbetét a Crimpfox-M számára, 0,1 - 0,4 mm ² és 4 - 6 mm ² méretű zsugorösszekötőkhöz (világoszöld, sárga), sorolható tárolódobozba csomagolva
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 4 - 10 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,75 - 2,5 mm ² -es nem szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 0,4 mm ² és 4 - 6 mm ² (világoszöld, sárga) keresztmetszetű szigetelt kábelsarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, árnyékolatlan RJ11 dugaszokhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, árnyékolatlan RJ45 dugaszokhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,1 - 1 mm ² -es nem szigetelt csúszósaru hüvelyekhez, sorolható tárolódobozba csomagolva

1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 2,5 mm ² -es nem szigetelt dugaszhüvelyekhez
1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,5 - 6 mm ² -es nem szigetelt csúszósarukhoz, sorolható tárolódobozba csomagolva
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 6 - 10 mm ² -es csavart érintkezőkhöz, tárolódobozba csomagolva
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 0,14 - 4 mm ² -es csavart érintkezőkhöz, sorolható tárolódobozba csomagolva

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;