


CRIMPFOX-M 25/DIE

Rendelési szám: 1212081

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212081>

Préselőbetét, Crimpfox-M-hez, 16 - 25 mm²-es kábelsarukhoz,
sorolható tárolódobozba csomagolva

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 454513
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	114 mm
Magasság	25,5 mm
Szélesség (a)	75 mm
Szín	fekete
Préselőegység	1. krimp hely
Keresztmetszet max.	16 mm ²

AWG max	6
Préselőegység	2. krimphely
Keresztmetszet max.	25 mm ²
AWG max	4
Préselés	Trapéz krimp
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;