


## TSD-M 1,2NM

Rendelési szám: 1212224



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212224>

Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint,  
0,3 - 1,2 Nm között állítható

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 455589
Csomag	1
Vámtarifa	82054000
Katalógusoldal információ	Oldal 424 (CAT-5-2013)


### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Hossz (b)	150 mm
Magasság	36,5 mm
Szélesség (a)	36,5 mm
Szín	fekete

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Tartozékok**

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1209965	BHN 5,5	Dugaszbetét, hatlapú, 5,5 mm
1209978	BHN 8	Dugaszbetét, hatlapú, 8 mm
1209981	BHN 10	Dugaszkulcs-betét, mágneses, hatlapú, 10 mm-es kulcsnyílás, 1/4" hajtás, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartókhoz illik
1209994	BHN 13	Dugaszbetét, hatlapú, 13 mm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

**Általános**

1209936	BF 6,3	Adapter 1/4"-os bittartóhoz
---------	--------	-----------------------------

TSD-M 1,2NM Rendelési szám: 1212224

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212224>

---

## Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;