


CF 500-230V

Rendelési szám: 1208348

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208348>Univerzális elektromos krimpelő különböző érintkezőelemekhez való
préselőbetétek befogadására

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 014472
Csomag	1
Vámtarifa	84798100
Katalógusoldal információ	Oldal 474 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Hossz (b)	220 mm
Magasság	320 mm
Szélesség (a)	140 mm
Munkaütem	1 s
Teljesítményfelvétel	160 VA

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1212250	CF 500/COV	Védőfedél CF krimpelőautomatához, kikönyítés nélkül (az összes, hozzárendelés nélküli préselőbetéhez)
1212254	CF 500/COV AI 6	Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, 0,25 - 6 mm ² -es érvéghüvelyekhez (AI 6...)
1212266	CF 500/COV AI TWIN	Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, TWIN érvéghüvelyekhez 2 x 4 - 2 x 10 mm ² -ig (AI-TWIN...)
1212462	CF 500/COV FBS	CF 500 védőfedél, FBS... dugaszolható hidakhoz
1212252	CF 500/COV RC 10	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, szigetelés nélküli kábelsarukhoz 0,5 - 10 mm ² (RC 10) és csőkábelsarukhoz 4 - 10 mm ² (RCT 10-...)
1212255	CF 500/COV RCI	Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, szigetelt kábelsarukhoz 0,14 - 6 mm ² -ig (RCI 1,5/6) és krimpérintkezőkhöz 0,14 - 4 mm ² -ig (CT 4)
1212253	CF 500/COV RCT 2,5	Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, kábelsarukhoz 0,34 - 2,5 mm ² -ig (RCT 2,5)
1212251	CF 500/COV SC	Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, csúszósaru dugaszokhoz és hüvelyekhez 0,1-6 mm ² -ig, SC1,5... és SC6...
1212238	CF 500/DIE AI 6	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, 0,08-6 mm ² keresztmetszetű érvéghüvelyekhez (A... és AI...)
1212239	CF 500/DIE AI 25	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, (A... és AI...) 10,16 és 25 mm ² -es érvéghüvelyekhez
1212261	CF 500/DIE AI 50	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, (A... és AI...) 35 és 50 mm ² -es érvéghüvelyekhez
1212262	CF 500/DIE AI-TWIN 10	préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, TWIN-érvéghüvelyekhez (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 és 2 x 10 mm ²

1212461	CF 500/DIE FBS	CF 500 süllyeszték, dugaszolható áthidalókhöz (FBS...4,5,6 és 8), áthidalók fogainak egyenkénti kivágásához
1212244	CF 500/DIE RC 10	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsarukhoz (C-RC... és C-FC...) 0,5 - 10 mm ²
1212257	CF 500/DIE RC 16	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, szigetelés nélküli kábelsarukhoz (C-RC... és C-FC...) 16 mm ²
1212263	CF 500/DIE RCI 1,5	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, szigetelt kábelsarukhoz (C-RCI... és C-FCI...) 0,14 - 1,5 mm ² -ig
1212240	CF 500/DIE RCI 6	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, szigetelt kábelsarukhoz (C-RCI... és C-FCI...) 0,5 - 6 mm ² -ig
1212241	CF 500/DIE SC 1,5	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, csúszósarukhoz és lapos dugaszokhoz (C-SCF... és C-SCM...) 0,1-1,5 mm ² -ig
1212242	CF 500/DIE SC 6	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, csúszósarukhoz és lapos dugaszokhoz (C-SCF... és C-SCM...) 0,5-6 mm ² -ig
1212237	CF 500/DIE TC 4	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, krimpérintkezőkhöz, tűskeátmérő 2,5 és 4,0 mm (CK 2,5...,CK 4,0) 0,14-4 mm ²
1212260	CF 500/DIE TC 10	Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, krimpérintkezőkhöz, dugaszátmérő 4,0 mm (CK 4,0 6 - 10 mm ² -ig
1212249	CF 500/LOC SCF 2,8/1,5	Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,1-1,5 mm ² -es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 2,8...), szélesség: 2,8 mm, hossz: 5 mm
1212248	CF 500/LOC SCF 4,8/2,5	Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-2,5 mm ² -es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 4,8...), szélesség: 4,8 mm
1212247	CF 500/LOC SCF 6,3/6	Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-6 mm ² -es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 6,3...), szélesség: 6,3 mm
1212264	CF 500/LOC SCM 6,3/2,5	Hüvelyfelfogó CF500 krimpelőautomatához, 0,5 - 2,5 mm-es lapos dugaszokhoz (SCM...), szélesség: 6,3mm

CF 500-230V Rendelési szám: 1208348

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208348>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;